

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-818, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094358 8
GTIN	10076490478558
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-818. S inovativnom prevlakom za trostruko veću dugotrajnost od drugih sličnih rukavica. Osnovni materijal Nylon-Spandex izrađen **18-Gauge** tehnikom pletenja za maksimalnu osjetljivost dodira za fine radove. **Bez silikona i lateksa**. Posebno prikladne za rukovanje osjetljivim dijelovima, finu montažu malih vijaka, opremanje proizvodnih postrojenja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Udobnost	vrlo dobro
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Prozračnost	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro

bez silikona	ne
Veličina rukavice	8
Mokro prianjanje	dobro
Bez DMF-a	ne
Materijal prevlake	Nitril / PU
Toplinska zaštita	ne postoji
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3121A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	200 mm
Boja	plavo
Težina	16,5 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekратно
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice

