



Lepezasti brusni disk V4 Purple Power, (CER) disk od čeličnog lima, kosi za čelik i INOX, Ø 125 mm, granulacija: 36



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565450 36
GTIN	4027497009329
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk s **velikom gustoćom granulacije** i robusnim diskom od čeličnog lima za veliki pritiski tlak. Samooštreće keramičko zrno (CER) na polieterskoj podlozi za **maksimalan učinak brušenja** i otpornost.

Upotreba:

Za tvrdu i hrapavu primjenu kod brušenja na ploham i rubovima.

Standard:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Opis oblika: koso

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	36

Opis oblika	koso
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		