

**Dräger****Set mjernih cjevčica, 10-dijelna, tip: CO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097202 CO
GTIN	4026056014804
Razred artikla	09J

**Opis****Izvedba:**

Mjerne cjevčice se sastoje od tanke staklene cijevi, koja je na završecima slijepljena. U unutrašnjosti se nalazi kemijski reaktivni sloj. Kod mjerenja se završeci cjevčice trebaju prelomiti, a cjevčica umetnuti u pumpu za detekciju plina. Stiskanjem pumpe u cjevčicu se utiskuje zrak koji se ispituje, a reaktivni sloj mijenja boju, ako reagira na određeni plin. Koncentracija se može očitati na integriranoj ljestvici.

Dräger cjevčice za mjerenje ugljičnog monoksida, amonijaka, sumporovodika i formaldehida.

**Napomena:**

Na upit je dostupan izbor između više od 300 različitih vrsti cjevčica. Pomoću njih moguće je brzo i pouzdano detektirati više od 500 tvari u različitim koncentracijama.

Povrat uređaja za mjerenje plinova iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.

Senzor za vrstu plina: Ugljikov monoksid

Vrijeme mjerenja 1: 2,5 min

Standardno područje mjerenja 1: 5 - 150 ppm

Vrijeme mjerenja 2: 30 s

Standardno područje mjerenja 2: 100 - 700 ppm

**Tehnički opis**

Senzor za vrstu plina	Ugljikov monoksid
Standardno područje mjerenja 1	5 - 150 ppm
Vrijeme mjerenja 1	2,5 min
Standardno područje mjerenja 2	100 - 700 ppm
Vrijeme mjerenja 2	30 s
Vrsta proizvoda	Detektor plina za jednu vrstu plina