



Posebno snažna čelična stega visokih performansi s tlačnom kapicom, Stezni raspon: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861400 300
GTIN	4008158007700
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s metričkim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom. okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca. 35000 N.**

Tehnički opis

Presjek vodilice	50×25 mm
Stezni raspon	300 mm
Težina	10,5 kg

Istovar	200 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Navojna čahura sa sigurnosnim prstenom	861450
Vreteno s ručkom i tlačnim umetkom	861440
Tlačni umetak s dijelovima za pričvršćivanje	861430