



## Stega sa zakretnim krakom, Stezni raspon: 300mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861600 300
GTIN	4008158035819
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Fiksni krak od glatko vučenog čelika (specijalni profil), pocinčan. Pomični krak od čelika s vretenom s trapeznim navojem i zakretnim tlačnim umetkom do 30°. Prenamještanjem kliznog kraka stegu je moguće primijeniti za **širenje (pritisak prema van)**.

#### Upotreba:

**Maksimalni stezni pritisak do cca. 7500 N.**

### Tehnički opis

Presjek vodilice	28×11 mm
Stezni raspon	300 mm
Težina	2,4 kg
Istovar	120 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

---

## Pribor

Tlačni komad

861605