




Posebno snažna čelična stega visokih performansi s tlačnom kapicom, Stezni raspon: 500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861400 500
GTIN	4008158007717
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s metričkim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom.okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca. 35000 N.**

Tehnički opis

Stezni raspon	500 mm
Istovar	200 mm
Težina	12,2 kg

Presjek vodilice	50×25 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Tlačni umetak s dijelovima za pričvršćivanje	861430
Vreteno s ručkom i tlačnim umetkom	861440
Navojna čahura sa sigurnosnim prstenom	861450