

**Rezna ploča SGP STEEL EKSTRA TANKA, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563440 115
GTIN	4007220103890
Razred artikla	55T

Opis**Izvedba:**

Ekstra tanka i **izuzetno učinkovita rezna ploča** za brze, ravne rezove, s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza. Snažno opteretiva, najviša učinkovitost rezanja i dug vijek trajanja.

Specifikacija:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Tehnički opis

Opis oblika	ravno
Ø ploče	115 mm
Širina vodilice	1 mm
Ø bušenja	22,23 mm
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj

optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		