




Kutna stega za zavarivanje, lagana izvedba, maks. prolaz: 60mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	862700 60
GTIN	4008158010410
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Metalno tijelo s plastičnom prevlakom, kut stezanja 90°. Pomične stezne čeljusti, prikladne za različite debljine materijala.

Upotreba:

Za točno stezanje plosnatog materijala, profila i dr., prilikom montaže, lijepljenja i dr. ne koristiti kao stegu za zavarivanje. S mogućnošću brzog prenamještanja.

Tehnički opis

maksimalni prolaz	60 mm
Širina stezanja kod 2 nejednaka obratka	25 / 140 mm
Širina stezanja kod 2 jednaka obratka	100 / 100 mm
Visina čeljusti	36 mm
Vrsta proizvoda	Kutna stega za zavarivanje