



Univerzalna stega (stezna šaka), tip: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861900 25
GTIN	4045197167514
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

S vretenom s trapeznim navojem i 2 zakretne stezne čeljusti. Stezne čeljusti imaju po 3 glatke površine i jednu površinu s križnom prizmom i time su univerzalno primjenjivi za stezanje najrazličitijih obradaka.

Upotreba:

Za unutarnje i vanjsko stezanje najrazličitijih oblika obradaka.

Materijal:

Vratilo i stezne klade od čelika, brunirano.

Stezni raspon za tlak a: 0 - 25 mm

Stezni raspon za vlačnu silu b: 20 - 48 mm

Dubina stezanja c: 15 mm

maksimalna sila stezanja: 1000 N

Tehnički opis

maksimalna sila stezanja	1000 N
Stezni raspon za vlačnu silu b	20 - 48 mm
Dubina stezanja c	15 mm
Stezni raspon za tlak a	0 - 25 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

