

HOLEX**Univerzalna stega (stezna šaka), tip: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861900 50
GTIN	4045197167521
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

S vretenom s trapeznim navojem i 2 zakretne stezne čeljusti. Stezne čeljusti imaju po 3 glatke površine i jednu površinu s križnom prizmom i time su univerzalno primjenjivi za stezanje najrazličitijih obradaka.

Upotreba:

Za unutarne i vanjsko stezanje najrazličitijih oblika obradaka.

Materijal:

Vratilo i stezne klade od čelika, brunirano.

Stezni raspon za tlak a: 0 - 50 mm

Stezni raspon za vlačnu silu b: 32 - 82 mm

Dubina stezanja c: 30 mm

maksimalna sila stezanja: 2000 N

Tehnički opis

Stezni raspon za tlak a	0 - 50 mm
maksimalna sila stezanja	2000 N
Dubina stezanja c	30 mm
Stezni raspon za vlačnu silu b	32 - 82 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

