

HOLEX**Univerzalna stega (stezna šaka), tip: 75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861900 75
GTIN	4045197167538
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

S vretenom s trapeznim navojem i 2 zakretne stezne čeljusti. Stezne čeljusti imaju po 3 glatke površine i jednu površinu s križnom prizmom i time su univerzalno primjenjivi za stezanje najrazličitijih obradaka.

Upotreba:

Za unutarne i vanjsko stezanje najrazličitijih oblika obradaka.

Materijal:

Vratilo i stezne klade od čelika, brunirano.

Stezni raspon za tlak a: 0 - 75 mm

Stezni raspon za vlačnu silu b: 40 - 115 mm

Dubina stezanja c: 50 mm

maksimalna sila stezanja: 2500 N

Tehnički opis

Dubina stezanja c	50 mm
Stezni raspon za tlak a	0 - 75 mm
maksimalna sila stezanja	2500 N
Stezni raspon za vlačnu silu b	40 - 115 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

