

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-920, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094385 10
GTIN	10076490489387
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-920. S tehnologijom Ansell Grip Technology™: Mikroskopski kanali u nitril prevlaci odvođe ulje od kontaktne površine i jamče protukliznu zaštitu. Prikladne za proizvodnju metala, održavanje pogona i strojeva.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Osjećaj dodira	dobro
Uljni hvat	vrlo dobro
Udobnost	vrlo dobro
Veličina rukavice	10

Prozračnost	dobro
Materijal prevlake	Nitril
bez silikona	ne
Toplinska zaštita	ne postoji
Bez DMF-a	ne
Mokro prianjanje	dobro
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	3131A
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	246 mm
Boja	plavo
Težina	25 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Materijal	Nitril
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice