

HOLEX**Univerzalna stega (stezna šaka), tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861900 100
GTIN	4045197167545
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

S vretenom s trapeznim navojem i 2 zakretne stezne čeljusti. Stezne čeljusti imaju po 3 glatke površine i jednu površinu s križnom prizmom i time su univerzalno primjenjivi za stezanje najrazličitijih obradaka.

Upotreba:

Za unutarnje i vanjsko stezanje najrazličitijih oblika obradaka.

Materijal:

Vratilo i stezne klade od čelika, brunirano.
Stezni raspon za tlak a: 0 - 100 mm
Stezni raspon za vlačnu silu b: 50 - 150 mm
Dubina stezanja c: 60 mm
maksimalna sila stezanja: 3000 N

Tehnički opis

Stezni raspon za tlak a	0 - 100 mm
Dubina stezanja c	60 mm
Stezni raspon za vlačnu silu b	50 - 150 mm
maksimalna sila stezanja	3000 N
Vrsta proizvoda	Stezačica

