

**Garant****Četvorostruki okasti ključ s račnom „4 u 1“, tip: 10-19****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa. <br>Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø prstena D2	35 mm
Širina ključa 4	19 mm
Širina ključa 3	17 mm
Širina ključa 2	13 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub>	15 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2</sub>	20 mm
maksimalni Ø prstena D1	26 mm
Širina ključa 1	10 mm
ukupna duljina	210 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke