

Garant**Četvorostruki okasti ključ s račnom „4 u 1“, tip: 8-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa.
Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D1	20,2 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa 2	10 mm
maksimalna visina prstena h ₂	16,8 mm
maksimalni Ø prstena D2	24,8 mm
ukupna duljina	150 mm
Širina ključa 4	13 mm
Širina ključa 3	12 mm
maksimalna visina prstena h ₁	13,8 mm
Širina ključa 1	8 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke