

**Garant****Četvorostruki okasti ključ s račnom „4 u 1“, tip: 16-19****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614847 16-19  |
| GTIN           | 4045197972903 |
| Razred artikla | 61B           |

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa. <br>Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

**Tehnički opis**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dimenzije širine ključa                  | metrički           |
| Širina ključa 1                          | 16 mm              |
| Širina ključa 4                          | 19 mm              |
| maksimalna visina prstena h <sub>2</sub> | 21,9 mm            |
| maksimalni Ø prstena D2                  | 33,5 mm            |
| Širina ključa 2                          | 17 mm              |
| ukupna duljina                           | 230 mm             |
| maksimalna visina prstena h <sub>1</sub> | 20,2 mm            |
| Širina ključa 3                          | 18 mm              |
| maksimalni Ø prstena D1                  | 31,5 mm            |
| Broj zubi                                | 72                 |
| Radni kut                                | 5 stupanj          |
| Materijal                                | Krom-vanadij čelik |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Površina             | mat kromiran   |
| Preklopna čegrtaljka | da             |
| Vrsta proizvoda      | Ključ za vijke |