

Mahr**Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 421318 75-100 |
| GTIN | 4059192058463 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Praktičan **prikaz tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------|
| Kalibriranje | B2 |
| Granica odstupanja | 3 µm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Vreteno Ø | 6,5 mm |
| Očitavanje | 0,00005 col |
| Očitavanje | 0,001 mm |
| Kosina osovine | 0,5 mm |
| Tip baterije | Gumb-baterija |
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | Tvornička norma |
| Očitavanje | mm / inči |
| Prihvat | USB-sučelje |
| Prihvat | Digimatic-sučelje |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm | 022050 100 |
| KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm | 022040 100 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|