



Univerzalna stega (stezna šaka), tip: 150



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861900 150
GTIN	4045197167552
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

S vretenom s trapeznim navojem i 2 zakretne stezne čeljusti. Stezne čeljusti imaju po 3 glatke površine i jednu površinu s križnom prizmom i time su univerzalno primjenjivi za stezanje najrazličitijih obradaka.

Upotreba:

Za unutarnje i vanjsko stezanje najrazličitijih oblika obradaka.

Materijal:

Vratilo i stezne klade od čelika, brunirano.
 Stezni raspon za tlak a: 0 - 150 mm
 Stezni raspon za vlačnu silu b: 50 - 200 mm
 Dubina stezanja c: 100 mm
 maksimalna sila stezanja: 3500 N

Tehnički opis

Stezni raspon za vlačnu silu b	50 - 200 mm
maksimalna sila stezanja	3500 N
Dubina stezanja c	100 mm
Stezni raspon za tlak a	0 - 150 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

