



Akumulatorski mokri/suhi usisavač, tip: M18VC2-0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Nosivi i učinkoviti 18 V akumulatorski mokri/suhi usisavač.

- **80 mbar podtlak.**
- **Vrijeme rada do 30 minuta s jednim akumulatorskim punjenjem (9,0 Ah).**
- **Integrirana funkcija ispuhivanja.**
- **HEPA filter filtrira do 99,97 % svih čestica prašine.**
- **Obujam spremnika kruto/tekuće: 9,8 / 7,5 L.**
- **Protok zraka 1300 L/min**

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

Uključuje filter, usisno crijevo, mlaznicu za veće nečistoće i mlaznicu za fuge.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073816; br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

Obujam spremnika	7,5 l
Oznaka proizvođača	M18VC2-0

Prostorna struja	1300 l/min
Napon baterije	18 V
Duljina usisnog crijeva	0,47 m
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina bez baterije	5,3 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1418C6	073840 M1418C6