

**HOLEX**

**Potpuno čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom,  
Stezni raspon: 1500mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861120 1500
GTIN	4045197657435
Razred artikla	82C

## Opis

### Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom.okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

### Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca. 12.000 N.**

## Tehnički opis

Stezni raspon	1500 mm
Presjek vodilice	30×15 mm
Težina	6,7 kg

Istovar	140 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

---

**Pribor**

Tlačni umetak tip GSP	861121 GSP
Tlačni umetak tip GSV	861121 GSV