

Hartig

Dvostrani unutarnji mikrometar, mjerno područje: 75-100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Napomena:

Izvedba do 600 mm područja mjerenja isporučiva na upit.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \varnothing	21 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	3 μ m
Mjerno područje	75 - 100 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
75 mm

022360 75

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm 484030 60

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm 484030 5

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm 484030 90

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 275 mm 484030 275

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm 484030 20

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm 484030 26

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm 484030 35

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm 484030 36

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm 484030 8

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm 484030 9

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm 484030 7

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm 484030 11

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm 484030 14

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm 484030 19

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm 484030 10

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm 484030 85

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm 484030 17

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm 484030 45

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm 484030 175

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm 484030 46

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm 484030 22

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm 484030 32

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm 484030 12

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 150 mm	484030 150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm	484030 3
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm	484030 4
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm	484030 125
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 225 mm	484030 225
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 200 mm	484030 200