

Hartig

Dvostrani unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-75mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Napomena:

Izvedba do 600 mm područja mjerenja isporučiva na upit.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	21 mm
Granica odstupanja	3 µm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
75 mm

022360 75

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm

484030 7

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm

484030 175

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm

484030 11

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm

484030 16

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm

484030 40

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm

484030 35

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm

484030 3

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm

484030 38

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm

484030 46

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 275 mm

484030 275

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm

484030 17

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm

484030 70

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm

484030 36

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm

484030 10

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm

484030 42

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm

484030 50

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm

484030 75

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm

484030 100

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm

484030 125

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 225 mm

484030 225

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 150 mm

484030 150

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 200 mm

484030 200

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm

484030 32

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm	484030 4
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm	484030 5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85