



HOLEX CleverDrill set kratkih svrdla, HSS, br. 113005, tip N s kutijicom, bez prevlake, tip: 1-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sastavljeno od kratkih svrdala br. 113005.

Stabilno svrdlo za sve standardne primjene. Poboľjšano ponašanje kod bušenjazahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilnobrušeno. Površina: brončani upušteni spiralni žlijebovi.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Područje svrdla: 1 - 10 mm

Broj svrdla: 19

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

Tehnički opis

Drška	Cilindrična drška
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Područje svrdla	1 - 10 mm

List s podacima

Broj svrdla	19
Broj oštrica Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 1897
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	63 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3