



## Udarni aku-odvijač, Tip: GDR18160



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074052 GDR18160
GTIN	3165140889117
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski odvijač

· **Desni/lijevi hod.**

· **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**

Kompaktni 18 V / 2,0 aku udarni odvijač.

· **Maksimalni okretni moment i maksimalan broj udaraca (3200 min<sup>-1</sup>) za brzi napredak rada kod pričvršćivanja vijaka u metal (do M14) i drvo.**

· **Vrlo kratka konstrukcija za savršeno rukovanje na najužim mjestima iznad glave.**

#### Prednost:

Vrhunska snaga postiže se visokim okretnim momentom.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-Ionske baterije, punjač, L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851– 073867.

Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Oznaka proizvođača: GDR V18-160

Broj sadržanih baterija: 2

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Kapacitet baterije: 2 Ah

## List s podacima

Napon baterije: 18 V  
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9): M14

### Tehnički opis

Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
tipična uporaba	Strong
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemska kovčeg (L-Boxx)
Težina	1,7 kg
maksimalne vibracije prema EN	10 m/s <sup>2</sup>
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M14
Visina	234 mm
Kapacitet baterije	2 Ah
Oznaka proizvođača	GDR V18-160
maksimalan broj okretaja 1. brzina	2800 min <sup>-1</sup>
Duljina	153 mm
Pogonski profil prihvata za alat	Unutarnji šesterokut
Napon baterije	18 V
Broj udaraca	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
maskimalan okretni moment tvrdo	160 Nm
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

### Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV 073866 1880CV

## List s podacima

Li-Ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora  
B18 V

---

073851 B18