

**Bušilica za jezgru, kompaktna, Oznaka proizvođača: 72721561****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

Izrazito mala kompaktna, magnetska bušilica za jezgrenje s jednom brzinom i kutnim mjenjačem te minimalnim dimenzijama za uska mjesta primjene u radionici ili na gradilištu.

- **Fiksni motor bušilice za rad na uskim radnim mjestima.**
- **Obostrano upravljanje račnom, kojim se štedi prostor.**
- **Lagano pritezanje uređaja utegom od 7,5 kg.**
- **Unutarnje hlađenje podmazivanjem s pomoću ručne pumpe.**
- **Prikaz magnetske snage Komfort.**
- **Senzor prevrtanja.**
- **Elektroničko podešavanje broja okretaja.**
- **Memorija broja okretaja „Memory Function“.**

Dio isporuke:

Uključujući 1 × račnu 3/8 cola, 1 × produžetak nasadnog ključa 3/8 cola, pumpu za rashladno sredstvo, pojas za vezivanje, kukicu za strugotine, klin za centriranje, zaštitu od dodira, dodatnu ručicu, 2 × ključ s unutarnjim šesterokutom 5 i 8 mm, 2 × ključ s unutarnjim šesterokutom s T ručicom 5 i 8 mm, kovčeg.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Oznaka proizvođača: KBC 35

Prihvat snaga: 1100 W

maksimalan broj okretaja: 130 - 520 min⁻¹

Dimenzije prihvata za alat: 3/4" Weldon

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku: M12

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku: 16 mm

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	KBC 35
Prihvat snaga	1100 W
maksimalan broj okretaja	130 - 520 min ⁻¹
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M12 mm
Težina	7,5 kg
Visina	169 mm
maksimalni Ø upuštanja	32 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Duljina magnetskog postolja	175 mm
Radni hod	46 mm
Dimenzije prihvata za alat	3/4 cola Weldon
Širina magnetskog postolja	80 mm
Dubina rupe	Svrđlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 35 mm mm
Pakiranje	Transportni kovčeg