

Garant**Disk za poliranje (SiC), Ø 125 mm, granulacija: 400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566970 400
GTIN	4045197973320
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Elastične poliuretanske ploče za poliranje sa SiC brusnim zrnom.

Upotreba:

Za obradu većih površina. Primjenom pojedinačnih granulacija navedenih u nastavku mogu se izraditi fine zrcalne, sjajne, površine. Nije potrebna pasta za poliranje. Blago **sjajna završna obrada**.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Opis oblika	plosnato
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	30 m/s
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm

Vrsta proizvoda

Disk za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		