

**Garant****Disk za poliranje (SiC), Ø 125 mm, granulacija: 240**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566970 240
GTIN	4045197973313
Razred artikla	51M

## Opis

### Izvedba:

Elastične poliuretanske ploče za poliranje sa SiC brusnim zrnom.

### Upotreba:

Za obradu većih površina. Primjenom pojedinačnih granulacija navedenih u nastavku mogu se izraditi fine zrcalne, sjajne, površine. Nije potrebna pasta za poliranje. Stvara ravnomjeran, **mat završni izgled**.

## Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Opis oblika	plosnato
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	30 m/s
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm

Vrsta proizvoda

Disk za poliranje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		