

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-816, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094356 9
GTIN	10076490450011
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-816. Izrazito tanke i robusne rukavice proizvedene **tehnikom pletenja 18 Gauge**. **Dugotrajne i otporne na trošenje** zahvaljujući šavovima ojačanima tehnologijom FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Ne sadržava sredstvo za otapanje ni štetne tvari**, posjeduje certifikat Oeko-Tex. Posebno prikladno za lagane montažne radove koji iziskuju veliku preciznost, završnu montažu elektromotora, klima-uređaja, armatura ožičenja.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Serijski broj	HyFlex®
Veličina rukavice	9
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4121A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	219 mm
Boja	crni / plavi
Težina	20,4 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice