

**Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 19X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 1	19 mm
maksimalni Ø prstena D2	48 mm
Širina ključa 2	22 mm
maksimalni Ø prstena D1	35 mm
ukupna duljina	300 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2</sub>	30 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub>	24 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke