

**Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 30X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa 1	30 mm
maksimalni Ø prstena D1	60 mm
maksimalna visina prstena h ₂	35 mm
maksimalna visina prstena h ₁	34 mm
Širina ključa 2	32 mm
ukupna duljina	380 mm
maksimalni Ø prstena D2	64,5 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke