



Akumulatorski udarni odvijač, tip: M18ONEFF12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom:

- S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.
 - Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
- Kompaktna konstrukcija.
 - Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.
 - Snažan okretni moment od 1356 Nm.
 - Pripjat za rascjepku od 1/2 cola.
 - Aplikacija ONE KEY™ za namještanje postavki alata.
 - ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security omogućava između ostalog prikaz zadnjeg položaja uređaja.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetska učinkovitost.

- **Kompaktna konstrukcija.**
- **Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.**

Prednost:

DRIVE CONTROL™.

Dio isporuke:

Uključujući 2 × Li-Ionska akumulatora, punjač, HD kutija i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

Tehnički opis

Broj udaraca 4. razine	0 - 2100 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Broj udaraca 1. stuba	0 - 950 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maskimalan okretni moment 2. stuba	400 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
maskimalan okretni moment 3. stuba	1356 Nm
maskimalan okretni moment 4. razine	1356 Nm
Težina	3,3 kg
Broj udaraca 3. stuba	0 - 2100 min ⁻¹
Kapacitet baterije	5 Ah
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
maskimalan okretni moment 1. stuba	130 Nm
Broj udaraca 2. stuba	0 - 1750 min ⁻¹
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M33
Oznaka proizvođača	M18ONEFHIWF12-502X
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Povezivanje s aplikacijama	OneKey

Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18