



## Akumulatorski udarni odvijač, tip: M18ONEFF34



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom:

- S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.
  - Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta. Akumulatorski udarni odvijač s opružnim prstenom omogućuje okretni moment do 1627 Nm te zamjenjuje žične i pneumatske uređaje. DRIVE CONTROL omogućuje brzo mijenjanje 4 stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
- Kompaktna konstrukcija.
  - Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.
  - Snažan okretni moment od 1627 Nm.
  - Pihvat za rascjepku od 3/4 cola.
  - Aplikacija ONE KEY™ za namještanje postavki alata.

- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security** omogućava između ostalog prikaz zadnjeg položaja uređaja.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Robusni i učinkoviti **FUEL™** akumulatorski udarni odvijač s **POWERSTATE™** EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetska učinkovitost.

**Prednost:**

DRIVE CONTROL™.

**Dio isporuke:**

Uključujući 2 × Li-Ionska akumulatora, punjač, HD kutija i kopču za remen.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

## Tehnički opis

Kapacitet baterije	5 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Broj udaraca 2. stuba	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maskimalan okretni moment 3. stuba	1627 Nm
maskimalan okretni moment 4. razine	1627 Nm
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
maskimalan okretni moment 1. stuba	250 Nm
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M33
Oznaka proizvođača	M18ONEFHIWF34-502X
tipična uporaba	Heavy Duty
Težina	3,2 kg
Broj udaraca 3. stuba	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Broj udaraca 4. razine	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
Broj udaraca 1. stuba	0 - 850 min <sup>-1</sup>
maskimalan okretni moment 2. stuba	500 Nm
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
Povezivanje s aplikacijama	OneKey

Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

---

**Pribor**

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC