

**Par rukavica Sahara® 100, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094413 10
GTIN	4008198710004
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Sahara® 100. Rukavice od trikotažnog pamuka, pletene, s nitril prevlakom na 3/4 površine za sigurnu i udobnu zaštitu kod rada s nauljenim i mokrim dijelovima. **Oeko-Tex Standard 100** i sukladno EU 1935/2004 prikladne **za rad s prehrambenim namirnicama**. Prikladne za rad s mokrim i nauljenim dijelovima, bravarske radove, radove u vrtu, građevinske radove.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Prozračnost	umjereno
Bez DMF-a	da
Udobnost	dobro
Oznaka proizvođača	Sahara 100

Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	10
Materijal prevlake	Nitril
Osjećaj dodira	umjereno
Mokro prianjanje	vrlo dobro
Uljni hvat	umjereno
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	13
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
elektrostatsko svojstvo	0,9 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Duljina	240 - 260 mm
Boja	žuta
Težina	81 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice