

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-528, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 094487 7 |
| GTIN | 1007649044855 1 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-528. Lagane rukavice za zaštitu od posjekotina, nježne prema koži. Izrađene od INTERCEPT™ pređe **18 Gauge tehnologijom pletenja** za bolju pokretljivost prstiju i dobru sigurnost hvatanja malih, lagano nauljenih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------------|
| Veličina rukavice | 7 |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Sadržaj | 12 |
| Funkcija rukavice | Bez DMF-a |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| EN 388 | 3X32B |
| Materijal nosača | INTERCEPT™ |
| Prevlaka | Nitril |
| Materijal | Nitril |
| Varijanta presvlake | Dlan |
| Područje primjene | Preciznost |
| Boja | crni / plavi |
| Težina | 26,4 g |
| Duljina | 230 mm |
| Primjena | višekratno |
| Razred zaštite od porezotina | B |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |