

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-541, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094563 8
GTIN	10076490458598
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-541. Izrazito lagane rukavice proizvedene 18-Gauge tehnologijom pletenja uz istovremenu visoku zaštitu od posjekotina (razred D sukladno EN 388:2016), koja se postiže kombiniranom primjenom INTERCEPT™ i KEVLAR® pređe. Tanka, a ipak otporna prevlaka od nitrilne pjene. Idealne za montažu sitnih metalnih dijelova oštih rubova.

**Standard:**

EN 388; EN 420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Razred zaštite od porezotina: D

Boja: crna / siva

bez silikona: da

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	8
bez silikona	da

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Tehnologija pletenja	18G
Pranje	40 °C šareno rublje
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	INTERCEPT™, Kevlar
Prevlaka	Nitrilna pjena
Materijal	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Težina	24 g
Duljina	196 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja