

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-542, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 094568 11 |
| GTIN | 10076490449596 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-542. Rukavice s iznimno visokom zaštitom od posjekotina klase F. Posebna lagana konstrukcija za visoku udobnost nošenja i dobru pokretnost prstiju. Stražnja strana rukavice prozračna, a nitrilna prevlaka otporna na prljavštinu te dozvoljava kratko rukovanje vrućim predmetima do temperature od 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Veličina rukavice | 11 |
| bez silikona | da |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja |

| | |
|------------------------------|--|
| Sadržaj | 1 |
| Funkcija rukavice | Bez silikona |
| Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir |
| Funkcija rukavice | ne sadrži lateks |
| Tehnologija pletenja | 13G |
| EN 388 | 4X32F |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materijal nosača | INTERCEPT™ |
| Prevlaka | Nitril |
| Materijal | Nitril |
| Varijanta presvlake | Dlan |
| Područje primjene | Svestranost |
| Boja | crna |
| Standard | EN 407 |
| Težina | 30,9 g |
| Kontaktna vrućina do | 100 °C |
| Duljina | 213 mm |
| Primjena | višekratno |
| Razred zaštite od porezotina | F |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |