

3M**Brusne ploče na čičak Cubitron™II 947A, Ø 125 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567521 80
GTIN	30076308457052
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Poledina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s brusnim diskom na čičak npr. br. 567760 samostalno prijanjajuća. Za brzu zamjenu ploča.

Brusne ploče na čičak s precizno oblikovanim **Cubitron™II** keramičkim zrnom (samooštrecim) i snažnom X tkaninom. **Maksimalni učinak brušenja i vijek trajanja.**

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Brusne ploče na čičak s precizno oblikovanim **Cubitron™II** keramičkim zrnom (samooštrecim) i snažnom X tkaninom. **Maksimalni učinak brušenja i vijek trajanja.**

Upotreba:

Na **kutnim brusilicama** odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (usis prašine nije moguć). Maksimalna radna brzina **40 m/s**.

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput **nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.**

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150.

Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	80
Podloga sredstva za brušenje	Podložka tkanine
Ø ploče	125 mm
Serija	Cubitron™II
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Pogonski stroj	Kutna brusilica; Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		