

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-542, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094568 7
GTIN	10076490449558
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-542. Rukavice s iznimno visokom zaštitom od posjekotina klase F. Posebna lagana konstrukcija za visoku udobnost nošenja i dobru pokretnost prstiju. Stražnja strana rukavice prozračna, a nitrilna prevlaka otporna na prljavštinu te dozvoljava kratko rukovanje vrućim predmetima do temperature od 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
bez silikona	da
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	INTERCEPT™
Prevlaka	Nitril
Materijal	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna
Standard	EN 407
Težina	30,9 g
Kontaktna vrućina do	100 °C
Duljina	213 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	F
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja