

HOLEX**Valjak za lepezasto brušenje M14 Valoviti filc, Ø 100×50 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 566375 180 |
| GTIN | 4045197973115 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica s normalnim korundom (A).

Upotreba:

Za **matiranje** i **poliranje bez promjene teksture**.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| preporučeni broj okretaja | 2800 min ⁻¹ |
| maksimalan broj okretaja | 6000 min ⁻¹ |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klor | < 0,1 % |
| Navoji | M14 |
| Atribut imena proizvoda | Ø 100×50 mm |
| optimalno za materijal | Čelik |

| | |
|--------------------------|--|
| optimalno za materijal | INOX |
| maksimalna brzina obujma | 30 m/s |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |