

**Par rukavica KryTech 582, Veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094556 10 |
| GTIN | 3245425824108 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

KryTech 582. Zaštitne rukavice s posebnom prevlakom Grip&Proof od nitrila koja im daje vodonepropusna svojstva i dobar hvat kod rada s nauljenim predmetima.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Clase de protección frente a cortes: D

Cut protection class: D

Viiltosuojaluokka: D

Classe de protection anti-coupure: D

Vágásvédelmi kategória: D

Categoria di protezione antitaglio: D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Veličina rukavice | 10 |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
| EN 388:2016 | 4X43D |
| Materijal nosača | PEHD |
| Prevlaka | Nitril |
| Područje primjene | Svestrani |
| Boja | crna / siva |
| Razred zaštite od porezotina | D |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |