



## Odvijač s isključenjem okretnog momenta s ParameterControl Štapni kutni odvijač, tip: 71126660



### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 071120 71126660 |
| GTIN           | 4014586887920   |
| Razred artikla | 03F             |

### Opis

#### Izvedba:

**FEIN ACCU TEC odvijači s isključivanjem** izrađeni su za podnošenje najvećih zahtjeva kod **preciznog vijčanog spajanja u serijskoj proizvodnji**.

- **EC-motori bez četki s mnogostruko duljom trajnosti i do 80 % nižim troškovima održavanja.**
- **Odgoda ponovnog pokretanja nakon vijčanog spajanja.**
- **Samozapor s rešetom u slučaju da punjenje akumulatora nije dostatno za postupak zatezanja.**
- **Niske tolerancije zatezanja za visoku kvalitetu vijčanog spoja.**
- **Jednako precizni pritezni zakretni momenti, neovisno o slučaju odvijanja.**
- **Odvijači koji se mogu ispitati, CmK-vrijednost  $> 1,67 \pm 10 \%$  (odnosi se na 6 Sigma) prema ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Zatezni je moment za otpuštanje 25 % iznad poteznog momenta.**

Odvijač s isključenjem momenta s ParameterControl za jednostavno i pojedinačno programiranje na računalu u z primjenu adaptera za programiranje (br. 071135 vel. 92604163).

**Parametri za slobodno programiranje:** Broj okretaja, smjer rotacije, kut okretanja, prag momenta i vrijeme.

Do 5 koraka za programiranje. Precizna prilagodba pojedinom slučaju zavijanja. **Krajnje isključenje zahvaljujući mehaničkoj spojki.** Idealno za optimiranje procesa i vremena.

**Isključni odvijač za litij-ionski akumulator. Ne zahtijeva održavanje** za do 500.000 zavrtača.

**Dio isporuke:**

Isporučuje se samo odvijač bez **akumulatora, punjača, alata za namještanje kutne glave**. Akumulator, punjač, alat za namještanje i kutnu glavu trebate naručiti ciljano za ovaj uređaj.

**Napomena:**

Odgovarajuće akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073832.

Uređaje za ispitivanje steznog momenta možete pronaći od br. 654300.

Senzore za stezni moment/kut zakretanja možete pronaći od br. 654381 nadalje.

Usluga kalibracije na zahtjev.

## Tehnički opis

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Konstrukcija motora                                  | EC motor bez četkica         |
| Oblik konstrukcije                                   | Štapni kutni odvijač         |
| Oznaka proizvođača                                   | ASW 18-6 PC                  |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fein tip E 12 V              |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fino tip E 18 V              |
| Napon baterije                                       | 12 V                         |
| Napon baterije                                       | 18 V                         |
| Područje okretnog momenta                            | 1,2 - 6 Nm                   |
| Težina uključujući bateriju                          | 1 kg                         |
| Vrsta baterije                                       | Litij-ionska                 |
| Raspon broja okretaja                                | 100 - 1340 min <sup>-1</sup> |
| odgovarajuća kutna glava                             | 071133 18020; 21020; 14010   |
| Opskrba energijom                                    | Akumulatorski pogon          |
| Vrsta proizvoda                                      | Odvijač                      |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Kutna glava za ASW 18 tip 18020                       | 071133 18020 |
| Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V | 073835 FE18  |
| Elektronički ispitivač za momentni ključ „TTT“        | 654340       |
| ACCU TEC-alat za podešavanje tip ESTW                 | 071119 ESTW  |
|   | 654300 10    |

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog  
odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm

Kutna glava za ASW 18 tip 21020

071133 21020

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V

073837 FE18

Adapter za programiranje tip 92604163

071135 92604163