



Akumulatorska udarna bušilica, tip: M12FPD2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070111 M12FPD2
GTIN	4058546029739
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine te podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
- REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja u usporedbi sa standardnim DC motorima.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti. Motor Powerstate bez četki koji ne zahtijeva održavanje. FUEL™ aku kompaktna udarna bušilica s odvijačem duljine samo 168 mm. 16-stupanjsko elektronsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja plus stupanj udarnog bušenja.

Oznaka:

Motor Powerstate bez četki koji ne zahtijeva održavanje.

Prednost:

Konstrukcija mjeri samo 168 mm po duljini.

Dio isporuke:

Verzija nula – bez akumulatora, punjača i transportnog kofera, uključujući kopču za remen.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i 073840. Prikladni Bluetooth modul za praćenje pronaći ćete u web-trgovini.

Odgovarajuća početna garnitura br. 073839.

Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Oznaka proizvođača: M12 FPD2

Kapacitet baterije: 2 Ah

Napon baterije: 12 V

Konstrukcija motora: FUEL™

maskimalan okretni moment: 37 Nm

maksimalan broj okretaja 1. brzina: 0 - 450 min⁻¹

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	30,8 m/s ²
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
maskimalan okretni moment	37 Nm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Konstrukcija motora	FUEL™
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Težina	1,2 kg
tipična uporaba	Strong
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	< 2,5 m/s ²
Kapacitet baterije	2 Ah
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvođača	M12 FPD2

List s podacima

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 tip baterije, napon baterije MB12 V	073814 MB12