



Akumulatorska ručna mazalica 562 bara, tip: M18GG



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Za podmazivanje za punjenje s mazivom (sadržaj do 500 ml) odnosno s patronama (sadržaj 400 g). **Prikladno za maziva do NLGI 3.**

S odzračnim ventilom. Duljina pištolja za mast 355 mm, duljina crijeva 1219 mm.

Dio isporuke:

Punjač, crijevo s kutnom spojnicom, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i pribor naći ćete od br. 073814.

Tehnički opis

Priključni navoj crijeva	1/8 cola
Napon baterije	18 V
odgovarajuća kartuša	083590
Oznaka proizvođača	M18GG
prikladno za veličinu kartuša	400 g
Volumen punjenja, sipko	500 cm ³
Kapacitet baterije	2 Ah

Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Preša za mast

Pribor

Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Višenamjenska kartuša zamazivo za standardne mazalice tip UNI	083590 UNI
Višenamjenska kartuša zamazivo za standardne mazalice tip PLUS	083590 PLUS