

Hartig

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama Ø 25mm, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Mjerni disk od kaljenog čelika u čeonj izvedbi **bez udubljenja**. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Preciznost veća nego kod **DIN 863**. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetnom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Upotreba:**

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,6 nadalje.

**Tehnički opis**

Izvedba dijelova za očitavanje	gravirano, crno
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Kalibriranje	Å 1
Blokada	steznom napravom
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	8 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm

Mjerno područje	25 - 50 mm
Izvedba upravljačkih elemenata	Izolacijska zaštita za ruke
Granica odstupanja	4 µm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da
Mjerni tanjur	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------