

Hartig

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama Ø 25mm, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Mjerni disk od kaljenog čelika u čeonj izvedbi **bez udubljenja**. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Preciznost veća nego kod **DIN 863**. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetnom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Upotreba:**

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,6 nadalje.

**Tehnički opis**

Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Kalibriranje	B1
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Vreteno Ø	8 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Izvedba dijelova za očitavanje	gravirano, crno

Blokada	steznom napravom
Izvedba upravljačkih elemenata	Izolacijska zaštita za ruke
Granica odstupanja	4 µm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da
Mjerni tanjur	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25