



Par rukavica za toplinsku zaštitu, veličina rukavice: UNI



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094654 UNI
GTIN	4030971042651
Razred artikla	06C

Opis

Izvedba:

Rukavice za toplinsku zaštitu sa Sebatan® kožom na unutrašnjosti dlana. Dobra pokretljivost i dobar osjećaj dodira. S jednostavnim pamučnim punjenjem. Prikladne za rad u metalurgiji i brodogradnji te za lagane radove varenja s reflektirajućom toplinom.

S **aluminiziranom gornjom površinom** i produljenim dijelom rukavice.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388	4244
EN 407	423444

Kontaktna vrućina do	250 °C
Reflektirajuća vrućina do	1000 °C
Materijal nosača	Preox-Aramid
Boja	smeđa/srebrna
Primjena	višekratno
Duljina	380 mm
Područje primjene	Heavy Duty
Toplinska zaštita do	250 °C
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu