



## Par rukavica za toplinsku zaštitu, veličina rukavice: UNI



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094656 UNI
GTIN	4030971003119
Razred artikla	06C

### Opis

#### Izvedba:

Rukavice za zaštitu od topline **od Preox-aramidnog pletiva. Snažna protuklizna zaštita** zahvaljujući silikonskoj prevlaci s unutarnje strane dlana. Dobro rukovanje i fleksibilnost. Prikladne za rad s vrućim, klizavima predmetima i na području kemijske industrije. **S aluminiziranom gornjom površinom** i produljenim dijelom rukavice.

#### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388	4X4XX
EN 407	433444

Kontaktna vrućina do	350 °C
Reflektirajuća vrućina do	1000 °C
Materijal nosača	Silikonsko staklo
Prevlaka	Silikon
Boja	srebrna
Primjena	višekratno
Duljina	380 mm
Područje primjene	Heavy Duty
Toplinska zaštita do	350 °C
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu