

ejendals

Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 117, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094821 11
GTIN	7392626010659
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 117. **Udobne rukavice za zaštitu od hladnoće** izrađene od kozje kože punog zrna i najlona. Otporne zahvaljujući **ojačanjima** na prstima i palčevima. Prikladne za precizne radove, s obzirom da je **osjećaj osjeta u vrhovima prstiju izvrstan**. S čičak zatvaračem.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tegera® 117. **Udobne rukavice za zaštitu od hladnoće** izrađene od kozje kože punog zrna i najlona. Otporne zahvaljujući **ojačanjima** na prstima i palčevima. Prikladne za precizne radove, s obzirom da je **osjećaj osjeta u vrhovima prstiju izvrstan**. S čičak zatvaračem.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Sadržaj	12
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Standard	EN 511
Duljina	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Materijal nosača	Puna zrnata kozja koža, najlon
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	bijela / crna
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće