

## ejendals

### Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 117, veličina rukavice: 9



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 094821 9      |
| GTIN           | 7392626010635 |
| Razred artikla | 04R           |

#### Opis

##### Izvedba:

Tegera® 117. **Udobne rukavice za zaštitu od hladnoće** izrađene od kozje kože punog zrna i najlona. Otporne zahvaljujući **ojačanjima** na prstima i palčevima. Prikladne za precizne radove, s obzirom da je **osjećaj osjeta u vrhovima prstiju izvrstan**. S čičak zatvaračem.

##### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Tegera® 117. **Udobne rukavice za zaštitu od hladnoće** izrađene od kozje kože punog zrna i najlona. Otporne zahvaljujući **ojačanjima** na prstima i palčevima. Prikladne za precizne radove, s obzirom da je **osjećaj osjeta u vrhovima prstiju izvrstan**. S čičak zatvaračem.

##### Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

##### Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

##### Standard:

EN 388; EN 511

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

##### Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Veličina rukavice   | 9                               |
| Kategorija zaštite  | Kategorija II                   |
| Vrsta rukavica      | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
| Funkcija rukavice   | Čičak zatvarač                  |
| Funkcija rukavice   | pojačan pregib palca            |
| Sadržaj             | 12                              |
| Primjena            | višekratno                      |
| Područje primjene   | Svestranost                     |
| Područje primjene   | Preciznost                      |
| Standard            | EN 511                          |
| Duljina             | 230 mm                          |
| EN 388              | 2121X                           |
| EN 511              | 01X                             |
| Materijal nosača    | Puna zrnata kozja koža, najlon  |
| Varijanta presvlake | bez presvlake                   |
| Boja                | bijela / crna                   |
| Vrsta proizvoda     | Rukavice za zaštitu od hladnoće |