

HOLEX**Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: L1230****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547250 L1230 |
| GTIN | 4045197974006 |
| Razred artikla | 52D |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ø drške | 6 mm |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Ukupna duljina | 77 mm |
| Ø glave | 12,7 mm |
| Opis oblika | Okrugli konus |
| Kratka oznaka ozubljenja | INOX |
| Duljina glave | 32 mm |
| Serijski broj | Ozubljenje INOX |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |